

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.11/16-18****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|-------------------|
| Rendelés száma | 130040 1.11/16-18 |
| GTIN | 4062406045098 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNEF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 18

Menet Ø: 42,86 mm

Teljes hossz L: 220 mm

Szár Ø D_s: 36 mm

Szár négyszög □: 29 mm

Magfurat Ø: 41,6 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|----------|
| Szár négyszög □ | 29 mm |
| Menet Ø | 42,86 mm |
| Szabvány | DIN 376 |
| Menetemelkedés | 1,411 mm |
| Szár Ø D _s | 36 mm |
| Vágóélek száma Z | 4 |
| Teljes hossz L | 220 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Menetmélység | 107,15 mm |
| Magfurat Ø | 41,6 mm |
| Menet / coll | 18 |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Forgácshornok száma | 4 |
| Menetfajta | UNEF |
| Menetméret | 1.11/16-18 UNEF |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | C |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2xD zsákfuratnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |