

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.13/16-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 1.13/16-8
GTIN	4062406043001
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 8
Menet Ø: 46,037 mm
Teljes hossz L: 250 mm
Szár Ø D_s: 36 mm
Szár négyszög □: 29 mm
Magfurat Ø: 43 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	4
Menet Ø	46,037 mm
Menetemelkedés	3,175 mm
Menetmélység	92 mm
Szár Ø D _s	36 mm
Magfurat Ø	43 mm
Vágóélek száma Z	4

Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	250 mm
Szár négyszög □	29 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	8
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.13/16-8 UN LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró