

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 15/16-12****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 130036 15/16-12 |
| GTIN              | 4062406042073   |
| Árucikk kategória | 10N             |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 12  
Menet Ø: 23,812 mm  
Teljes hossz L: 160 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 18 mm  
Szár négyszög □: 14,5 mm  
Magfurat Ø: 21,8 mm

**Műszaki leírás**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Magfurat Ø            | 21,8 mm   |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 18 mm     |
| Menet Ø               | 23,812 mm |
| Szár négyszög □       | 14,5 mm   |
| Forgácshornyok száma  | 3         |
| Szerszámanyag         | HSS E     |
| Szabvány              | DIN 376   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Teljes hossz L             | 160 mm                                    |
| Vágóélek száma Z           | 3   |
| Menetemelkedés             | 2,117 mm                                  |
| Menet / coll               | 12  |
| Menetmélység               | 47,64 mm                                  |
| Menetfajta                 | UN-LH                                     |
| Menetméret                 | 15/16-12 UN LH                            |
| Bevonat                    | TiN                                       |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | ASME B1.1                                 |
| Tűrési osztály             | 1B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 3B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | 2B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,05                                  |
| Bekezdő alak               | B   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál                  |
| Vágásirány                 | balra                                     |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |