

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: NO.10-28****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 130036 NO.10-28 |
| GTIN              | 4062406041151   |
| Árucikk kategória | 10N             |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 28

Menet Ø: 4,83 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 3,95 mm

**Műszaki leírás**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Magfurat Ø           | 3,95 mm  |
| Menetmélység         | 14,49 mm |
| Menetemelkedés       | 0,907 mm |
| Forgácshornyok száma | 3        |
| Szabvány             | DIN 371  |
| Teljes hossz L       | 70 mm    |
| Szár négyszög □      | 4,9 mm   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Menet / coll               | 28  |
| Vágóélek száma Z           | 3   |
| Menet Ø                    | 4,83 mm                                   |
| Szerszámanyag              | HSS E                                     |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 6 mm                                      |
| Menetfajta                 | UNS-LH                                    |
| Menetméret                 | 10-28 UNS LH                              |
| Bevonat                    | TiN                                       |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | ASME B1.1                                 |
| Tűrési osztály             | 1B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 3B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | 2B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,05                                  |
| Bekezdő alak               | B   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3xD átmenő furatnál                  |
| Vágásirány                 | balra                                     |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |