

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.3/4-5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 1.3/4-5
GTIN	4062406045203
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNC  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 5  
Menet Ø: 44,45 mm  
Teljes hossz L: 220 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
Szár négyszög □: 29 mm  
Magfurat Ø: 39,26 mm

**Műszaki leírás**

Menetemelkedés	5,08 mm
Menet Ø	44,45 mm
Menet / coll	5
Szár Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornyok száma	4
Teljes hossz L	220 mm

Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	4
Menetmélység	111,1 mm
Szár négyszög □	29 mm
Magfurat Ø	39,26 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	1.3/4-5 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró