

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/4-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 1.1/4-14
GTIN	4062406044633
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 14

Menet Ø: 31,75 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D_s: 25 mm

Szár négyszög □: 20 mm

Magfurat Ø: 30 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	30 mm
Menet / coll	14
Menet Ø	31,75 mm
Menetemelkedés	1,814 mm
Forgácshornyok száma	4
Szár négyszög □	20 mm
Teljes hossz L	180 mm

Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	79,38 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Vágóélek száma Z	4
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UNS
Menetméret	1.1/4-14 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró