

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.5/16-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 1.5/16-12
GTIN	4062406044718
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 12

Menet Ø: 33,338 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D_s: 28 mm

Szár négyszög □: 22 mm

Magfurat Ø: 31,3 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	83,3 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	22 mm
Magfurat Ø	31,3 mm
Menetemelkedés	2,117 mm
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	200 mm

Szabvány	DIN 376
Menet / coll	12
Szár $\varnothing D_s$	28 mm
Menet \varnothing	33,338 mm
Forgácshornokok száma	4
Menetfajta	UN
Menetméret	1.5/16-12 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró