

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1/2-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 1/2-20
GTIN	4062406041601
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 20
Menet Ø: 12,7 mm
Teljes hossz L: 110 mm
Szár Ø D_s: 11 mm
Szár négyszög □: 9 mm
Magfurat Ø: 11,5 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	11,5 mm
Menet Ø	12,7 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szár Ø D _s	11 mm
Menet / coll	20
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	38,1 mm

Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög □	9 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetemelkedés	1,27 mm
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	1/2-20 UNF LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró