

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 1-24
GTIN	4062406044336
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 24
Menet Ø: 25,4 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 20 mm
Szár négyszög □: 16 mm
Magfurat Ø: 24,5 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	1,058 mm
Teljes hossz L	160 mm
Szár Ø D _s	20 mm
Forgácshornok száma	4
Szabvány	DIN 376
Menetmélység	63,5 mm
Magfurat Ø	24,5 mm

Szár négyszög □	16 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	24
Menet Ø	25,4 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UNS
Menetméret	1-24 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró