

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/2-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 1.1/2-14
GTIN	4062406044909
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 14  
Menet Ø: 38,1 mm  
Teljes hossz L: 200 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
Szár négyszög □: 24 mm  
Magfurat Ø: 36,5 mm

**Műszaki leírás**

Forgácshornyok száma	4
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Menet / coll	14
Menet Ø	38,1 mm
Teljes hossz L	200 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	24 mm

Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	1,814 mm
Magfurat Ø	36,5 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetmélység	95,25 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	1.1/2-14 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró