

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.3/4-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 1.3/4-8
GTIN	4062406045197
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 8

Menet Ø: 44,45 mm

Teljes hossz L: 220 mm

Szár Ø D_s: 36 mm

Szár négyszög □: 29 mm

Magfurat Ø: 41,4 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	44,45 mm
Menetemelkedés	3,175 mm
Menet / coll	8
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	111,1 mm
Forgácshornyok száma	4
Szár négyszög □	29 mm

Magfurat \varnothing	41,4 mm
Vágóélek száma Z	4
Szár $\varnothing D_s$	36 mm
Teljes hossz L	220 mm
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UN
Menetméret	1.3/4-8 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró