

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.11/16-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 1.11/16-8
GTIN	4062406045128
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 8
Menet Ø: 42,86 mm
Teljes hossz L: 220 mm
Szár Ø D_s: 36 mm
Szár négyszög □: 29 mm
Magfurat Ø: 39,9 mm

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	3,175 mm
Forgácshornok száma	4
Menetmélység	107,15 mm
Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	39,9 mm
Menet / coll	8

Menet Ø	42,86 mm
Teljes hossz L	220 mm
Szár Ø D _s	36 mm
Vágóélek száma Z	4
Szár négyszög □	29 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	1.11/16-8 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró