

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/4-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 1.1/4-16
GTIN	4062406044626
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 16  
Menet Ø: 31,75 mm  
Teljes hossz L: 180 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 25 mm  
Szár négyszög □: 20 mm  
Magfurat Ø: 30,3 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	31,75 mm
Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	30,3 mm
Menet / coll	16
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	1,588 mm

Szár négyszög □	20 mm
Menetmélység	79,38 mm
Teljes hossz L	180 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	4
Menetfajta	UN
Menetméret	1.1/4-16 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró