

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 5/8-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 5/8-27
GTIN	4062406041731
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 27
Menet Ø: 15,88 mm
Teljes hossz L: 110 mm
Szár Ø D_s: 12 mm
Szár négyszög □: 9 mm
Magfurat Ø: 15 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	110 mm
Menet / coll	27
Magfurat Ø	15 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Szár négyszög □	9 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetmélység	47,64 mm

Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	0,94 mm
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	15,88 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	5/8-27 UNS LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró