

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 2-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 2-8
GTIN	4062406045425
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 8

Menet Ø: 50,8 mm

Teljes hossz L: 250 mm

Szár Ø D_s: 40 mm

Szár négyszög □: 32 mm

Magfurat Ø: 47,8 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	4
Menetemelkedés	3,175 mm
Menetmélység	127 mm
Magfurat Ø	47,8 mm
Szár Ø D _s	40 mm
Menet / coll	8
Szabvány	DIN 376

Menet Ø	50,8 mm
Teljes hossz L	250 mm
Szár négyszög □	32 mm
Vágóélek száma Z	4
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UN
Menetméret	2-8 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró