

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.5/8-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 1.5/8-8
GTIN	4062406045074
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 8

Menet Ø: 41,275 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Szár négyszög □: 24 mm

Magfurat Ø: 38,3 mm

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	24 mm
Menetmélység	103,19 mm
Menet / coll	8
Vágóélek száma Z	4
Forgácshornyok száma	4

Teljes hossz L	200 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Menet Ø	41,275 mm
Magfurat Ø	38,3 mm
Menetemelkedés	3,175 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	1.5/8-8 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró