

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 5/16-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 5/16-27
GTIN	4062406043612
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 27  
Menet Ø: 7,938 mm  
Teljes hossz L: 90 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 8 mm  
Szár négyszög □: 6,2 mm  
Magfurat Ø: 7,1 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	6,2 mm
Teljes hossz L	90 mm
Magfurat Ø	7,1 mm
Szabvány	DIN 371
Forgácshornyok száma	3
Menet / coll	27
Menetemelkedés	0,94 mm

Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Menetmélység	19,85 mm
Menet Ø	7,938 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	5/16-27 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró