

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 7/8-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 7/8-10
GTIN	4062406044275
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 10
Menet Ø: 22,225 mm
Teljes hossz L: 140 mm
Szár Ø D_s: 18 mm
Szár négyszög □: 14,5 mm
Magfurat Ø: 19,75 mm

Műszaki leírás

Szár négyszög □	14,5 mm
Teljes hossz L	140 mm
Szár Ø D _s	18 mm
Menet / coll	10
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	2,54 mm
Vágóélek száma Z	4

Menetmélység	55,56 mm
Menet Ø	22,225 mm
Magfurat Ø	19,75 mm
Forgácshornyok száma	4
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UNS
Menetméret	7/8-10 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró