

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 3/8-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 3/8-20
GTIN	4062406043704
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 20  
Menet Ø: 9,525 mm  
Teljes hossz L: 100 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 10 mm  
Szár négyszög □: 8 mm  
Magfurat Ø: 8,3 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	8,3 mm
Forgácshornok száma	3
Szabvány	DIN 371
Menetmélység	23,83 mm
Teljes hossz L	100 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög □	8 mm

Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Menet / coll	20
Menet Ø	9,525 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UN
Menetméret	3/8-20 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró