

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.5/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 1.5/16-20
GTIN	4062406044688
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 20

Menet Ø: 33,338 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D_s: 28 mm

Szár négyszög □: 22 mm

Magfurat Ø: 32,15 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	20
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	200 mm
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	1,27 mm
Szár Ø D _s	28 mm
Menet Ø	33,338 mm

Menetmélység	83,3 mm
Szár négyszög □	22 mm
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	32,15 mm
Forgácshornok száma	4
Menetfajta	UN
Menetméret	1.5/16-20 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró