

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.7/8-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 1.7/8-18
GTIN	4062406045265
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 18

Menet Ø: 47,625 mm

Teljes hossz L: 250 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Szár négyszög □: 29 mm

Magfurat Ø: 46,35 mm

**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 376
Menet Ø	47,625 mm
Menetemelkedés	1,411 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Vágóélek száma Z	4
Forgácshornyok száma	4
Szerszámanyag	HSS E

Magfurat Ø	46,35 mm
Szár négyszög □	29 mm
Menet / coll	18
Menetmélység	119 mm
Teljes hossz L	250 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	1.7/8-18 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró