

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 9/16-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 9/16-16
GTIN	4062406043940
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 16

Menet Ø: 14,288 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 11 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 12,8 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	35,72 mm
Szár négyszög □	9 mm
Forgácshornok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	16
Menetemelkedés	1,588 mm
Szár Ø D _s	11 mm

Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	14,288 mm
Magfurat Ø	12,8 mm
Teljes hossz L	110 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	9/16-16 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró