

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.10-36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 NO.10-36
GTIN	4062406043377
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 36
Menet Ø: 4,826 mm
Teljes hossz L: 70 mm
Szár Ø D_s: 6 mm
Szár négyszög □: 4,9 mm
Magfurat Ø: 4,15 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	70 mm
Forgácshornok száma	3
Magfurat Ø	4,15 mm
Szabvány	DIN 371
Menetmélység	12,1 mm

Menet Ø	4,826 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	4,9 mm
Menet / coll	36
Menetemelkedés	0,706 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	10-36 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró