

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 3/8-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 3/8-27
GTIN	4062406043681
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	8,7 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,941 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Menet Ø	9,525 mm
Menet / coll	27
Forgácshornok száma	3
Menetmélység	23,83 mm
Szár négyszög □	8 mm
Szabvány	DIN 371
Teljes hossz L	100 mm
Menetfajta	UNS

Menetméret	3/8-27 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró