

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 3/4-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 3/4-16
GTIN	4062406044138
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNF
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 16
Menet Ø: 19,05 mm
Teljes hossz L: 125 mm
Szár Ø D_s: 14 mm
Szár négyszög □: 11 mm
Magfurat Ø: 17,5 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	17,5 mm
Szabvány	DIN 376
Forgácshornok száma	4
Menetmélység	47,63 mm
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	125 mm
Menet / coll	16

Vágóélek száma Z	4
Menet Ø	19,05 mm
Szár négyszög □	11 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Szár Ø D _s	14 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	3/4-16 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró