

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 13/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 13/16-20
GTIN	4062406044176
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNEF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 20

Menet Ø: 20,638 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D_s: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 19,6 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	4
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	1,27 mm
Magfurat Ø	19,6 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Szabvány	DIN 376
Forgácshornyok száma	4

Teljes hossz L	140 mm
Menet / coll	20
Menetmélység	51,6 mm
Szár Ø D _s	18 mm
Menet Ø	20,638 mm
Menetfajta	UNEF
Menetméret	13/16-20 UNEF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró