

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 3/8-36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 3/8-36
GTIN	4062406043667
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 36

Menet Ø: 9,525 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Szár Ø D_s: 10 mmSzár négyzet \square : 8 mm

Magfurat Ø: 8,9 mm

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	10 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet / coll	36
Szabvány	DIN 371
Teljes hossz L	100 mm
Forgácshornyok száma	3

Szár négyszög □	8 mm
Magfurat Ø	8,9 mm
Menetmélység	23,83 mm
Menetemelkedés	0,706 mm
Menet Ø	9,525 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	3/8-36 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró