

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 2-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 2-18
GTIN	4062406045371
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 18  
Menet Ø: 50,8 mm  
Teljes hossz L: 250 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
Szár négyszög □: 32 mm  
Magfurat Ø: 49,5 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	50,8 mm
Teljes hossz L	250 mm
Magfurat Ø	49,5 mm
Szár négyszög □	32 mm
Forgácshornyok száma	4
Menet / coll	18
Menetemelkedés	1,411 mm

Szár Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Menetmélység	127 mm
Vágóélek száma Z	4
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UNS
Menetméret	2-18 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrés osztály	1B
Tűrés osztály	2B +0,10
Tűrés osztály	3B
Tűrés osztály	2B +0,20
Tűrés osztály	2B
Tűrés osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró