

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.12-28****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 NO.12-28
GTIN	4062406043469
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNF
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 28
Menet Ø: 5,486 mm
Teljes hossz L: 80 mm
Szár Ø D_s: 6 mm
Szár négyszög □: 4,9 mm
Magfurat Ø: 4,7 mm

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	4,7 mm
Menet Ø	5,486 mm
Szabvány	DIN 371
Menetmélység	13,7 mm
Menet / coll	28
Teljes hossz L	80 mm

Szár négyszög □	4,9 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,907 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	12-28 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró