

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.4-48****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 NO.4-48
GTIN	4062406043261
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNF
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 48
Menet Ø: 2,845 mm
Teljes hossz L: 56 mm
Szár Ø D_s: 3,5 mm
Szár négyszög □: 2,7 mm
Magfurat Ø: 2,4 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	56 mm
Menetmélység	7,1 mm
Szabvány	DIN 371
Szár négyszög □	2,7 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Menet / coll	48

Magfurat Ø	2,4 mm
Szár Ø D _s	3,5 mm
Menetemelkedés	0,529 mm
Menet Ø	2,845 mm
Forgácshornok száma	3
Menetfajta	UNF
Menetméret	4-48 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró