

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.10-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 NO.10-24
GTIN	4062406043407
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 24

Menet Ø: 4,826 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 3,82 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	4,9 mm
Menetemelkedés	1,058 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	4,826 mm
Szabvány	DIN 371
Forgácshornyok száma	3

Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	12,1 mm
Teljes hossz L	70 mm
Menet / coll	24
Magfurat Ø	3,82 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	10-24 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró