

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 7/16-28****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 7/16-28
GTIN	4062406043742
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNEF
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 28
Menet Ø: 11,112 mm
Teljes hossz L: 110 mm
Szár Ø D_s: 9 mm
Szár négyszög □: 7 mm
Magfurat Ø: 10,35 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	11,112 mm
Menet / coll	28
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	27,78 mm
Menetemelkedés	0,907 mm
Szár Ø D _s	9 mm

Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	10,35 mm
Szár négyszög □	7 mm
Forgácshornyok száma	3
Teljes hossz L	110 mm
Menetfajta	UNEF
Menetméret	7/16-28 UNEF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró