

Garant**VHM-NC központozó 90° spirális, bevonat nélkül, Ø DC h6: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	121020 8
GTIN	4045197038463
Árucikk kategória	11E

Leírás**Kivitel:**

Precíz, **központos csúcsköszörülés**. A központfurat **könnyen megfúrható** és **nagymértékben alakpontos**. A rövid forgácshornyok következtében stabil.

≥ Ø 6 mm Weldon szárral, HB.

Felhasználás:

90°-os csúcsszöggel központozáshoz és egyidejű süllyesztéshez, amennyiben kisebb Ø-jű csigafúró következik.

Figyelem:

A tényleges fúró Ø-höz megfelelő fordulatszámot kell alkalmazni (nem a külső fúró Ø-höz).

Műszaki leírás

Névleges Ø D _c	8 mm
Szártűrés	h6
Forgácshorony hossza L _c	23 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm ²	0,03 mm/ford,
Szár Ø D _s	8 mm
Teljes hossz L	60 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	VHM

Szabvány	Gyári szabvány
Tűrés névleges Ø	h6
Csúcsszög	90 fok
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Megfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	200 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	180 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		