

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1/4-32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1/4-32
GTIN	4062406045760
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNEF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 32

Menet Ø: 6,35 mm

Teljes hossz L: 80 mm

Szár Ø D_s: 7 mm

Szár négyszög □: 5,5 mm

Magfurat Ø: 5,7 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög □	5,5 mm
Szár Ø D _s	7 mm
Magfurat Ø	5,7 mm
Szabvány	DIN 371
Menetemelkedés	0,794 mm
Menet Ø	6,35 mm

Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	32
Forgácshornok száma	3
Teljes hossz L	80 mm
Menetmélység	15,9 mm
Menetfajta	UNEF-LH
Menetméret	1/4-32 UNEF LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró