

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.3/8-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1.3/8-12
GTIN	4062406047016
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 12

Menet Ø: 34,925 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Szár négyszög □: 22 mm

Magfurat Ø: 32,75 mm

**Műszaki leírás**

Menet / coll	12
Szabvány	DIN 376
Menetmélység	87,31 mm
Forgácshornyok száma	4
Menet Ø	34,925 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Magfurat Ø	32,75 mm

Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	200 mm
Menetemelkedés	2,117 mm
Szár négyszög □	22 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	1.3/8-12 UNF LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró