

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.7/8-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1.7/8-8
GTIN	4062406047559
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 8

Menet Ø: 47,625 mm

Teljes hossz L: 250 mm

Szár Ø D_s: 36 mm

Szár négyszög □: 29 mm

Magfurat Ø: 44,6 mm

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	8
Menetemelkedés	3,175 mm
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	47,625 mm
Szár négyszög □	29 mm
Menetmélység	119 mm

Szár Ø D _s	36 mm
Vágóélek száma Z	4
Forgácshornok száma	4
Teljes hossz L	250 mm
Magfurat Ø	44,6 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.7/8-8 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró