

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 0,390-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 0,390-27
GTIN	4062406045975
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	100 mm
Menetemelkedés	0,941 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshoronyok száma	3
Magfurat Ø	9 mm
Szár négyszög □	8 mm
Menet / coll	27
Menetmélység	24,78 mm
Menet Ø	9,91 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 371
Menetfajta	UNS-LH

Menetméret	0,390-27 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró