

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.13/16-20****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|-------------------|
| Rendelés száma | 130041 1.13/16-20 |
| GTIN | 4062406047450 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 20

Menet Ø: 46,04 mm

Teljes hossz L: 250 mm

Szár Ø D_s: 36 mm

Szár négyszög □: 29 mm

Magfurat Ø: 44,84 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|----------|
| Menet Ø | 46,04 mm |
| Teljes hossz L | 250 mm |
| Menetemelkedés | 1,27 mm |
| Forgácshornyok száma | 4 |
| Menet / coll | 20 |
| Szabvány | DIN 376 |
| Menetmélység | 115,1 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Szár négyszög □ | 29 mm |
| Szár Ø D _s | 36 mm |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Vágóélek száma Z | 4 |
| Magfurat Ø | 44,84 mm |
| Menetfajta | UN-LH |
| Menetméret | 1.13/16-20 UN LH |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | C |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál |
| Vágásirány | balra |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |