

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1/4-40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1/4-40
GTIN	4062406045746
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 40
Menet Ø: 6,35 mm
Teljes hossz L: 80 mm
Szár Ø D_s: 7 mm
Szár négyszög □: 5,5 mm
Magfurat Ø: 5,75 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	5,75 mm
Menetmélység	15,9 mm
Menet / coll	40
Menet Ø	6,35 mm
Menetemelkedés	0,635 mm
Teljes hossz L	80 mm
Szár négyszög □	5,5 mm

Szár Ø D _s	7 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 371
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1/4-40 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró