

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 15/16-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 15/16-12
GTIN	4062406046552
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 12

Menet Ø: 23,812 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 21,8 mm

**Műszaki leírás**

Menetemelkedés	2,117 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Menet Ø	23,812 mm
Menetmélység	59,53 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Menet / coll	12
Szerszámanyag	HSS E

Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	21,8 mm
Teljes hossz L	160 mm
Forgácshornyok száma	4
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	15/16-12 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró