

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.9/16-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1.9/16-16
GTIN	4062406047214
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 16

Menet Ø: 39,688 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D_s: 32 mm

Szár négyszög □: 24 mm

Magfurat Ø: 38,2 mm

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	200 mm
Szabvány	DIN 376
Forgácshornyok száma	4
Menetmélység	99,22 mm
Menet / coll	16

Szár négyszög □	24 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Magfurat Ø	38,2 mm
Menet Ø	39,688 mm
Szár Ø D _s	32 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.9/16-16 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró