

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1/2-28****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1/2-28
GTIN	4062406046057
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNEF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 28

Menet Ø: 12,7 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 11 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 11,8 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	110 mm
Szár négyszög □	9 mm
Menet / coll	28
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	0,907 mm
Menet Ø	12,7 mm
Forgácshornyok száma	3

Menetmélység	31,75 mm
Szabvány	DIN 376
Szár $\varnothing D_s$	11 mm
Magfurat \varnothing	11,8 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetfajta	UNEF-LH
Menetméret	1/2-28 UNEF LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró