

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/8-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1.1/8-10
GTIN	4062406046767
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámananyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 10

Menet Ø: 28,575 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D_s: 22 mm

Szár négyszög □: 18 mm

Magfurat Ø: 26,25 mm

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 376
Menet / coll	10
Menet Ø	28,575 mm
Szár Ø D _s	22 mm
Magfurat Ø	26,25 mm
Vágóélek száma Z	4
Szár négyszög □	18 mm

Forgácshornyok száma	4
Menetemelkedés	2,54 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	71,44 mm
Teljes hossz L	180 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1.1/8-10 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró