

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 3/4-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 3/4-14
GTIN	4062406046385
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 14  
Menet Ø: 19,05 mm  
Teljes hossz L: 125 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 14 mm  
Szár négyszög □: 11 mm  
Magfurat Ø: 17,4 mm

**Műszaki leírás**

Menetemelkedés	1,814 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Menet / coll	14
Szár négyszög □	11 mm
Vágóélek száma Z	4

Magfurat Ø	17,4 mm
Forgácshornyok száma	4
Szabvány	DIN 376
Menetmélység	47,63 mm
Menet Ø	19,05 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	3/4-14 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró