

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1/4-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1/4-20
GTIN	4062406045807
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNC-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 20
Menet Ø: 6,35 mm
Teljes hossz L: 80 mm
Szár Ø D_s: 7 mm
Szár négyszög □: 5,5 mm
Magfurat Ø: 5,11 mm

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	5,5 mm
Menet Ø	6,35 mm
Menet / coll	20
Menetemelkedés	1,27 mm
Menetmélység	15,9 mm
Teljes hossz L	80 mm

Forgácshornyok száma	3
Magfurat Ø	5,11 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D _s	7 mm
Szabvány	DIN 371
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	1/4-20 UNC LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró