

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 11/16-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 11/16-16
GTIN	4062406046316
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 16

Menet Ø: 17,462 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Szár Ø D_s: 14 mm

Szár négyszög □: 11 mm

Magfurat Ø: 16 mm

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 376
Szár Ø D _s	14 mm
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	125 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Menet / coll	16
Menetmélység	43,7 mm

Magfurat Ø	16 mm
Forgácshornyok száma	4
Menet Ø	17,462 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	11 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	11/16-16 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró