

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/8-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1.1/8-12
GTIN	4062406046750
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 12
Menet Ø: 28,575 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 22 mm
Szár négyszög □: 18 mm
Magfurat Ø: 26,5 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	180 mm
Vágóélek száma Z	4
Menet / coll	12
Menetmélység	71,44 mm
Menetemelkedés	2,117 mm
Magfurat Ø	26,5 mm
Szár négyszög □	18 mm

Szabvány	DIN 376
Szár Ø D _s	22 mm
Forgácshornyok száma	4
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	28,575 mm
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	1.1/8-12 UNF LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró