

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.5/8-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1.5/8-20
GTIN	4062406047252
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 20

Menet Ø: 41,275 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D_s: 32 mm

Szár négyszög □: 24 mm

Magfurat Ø: 40,08 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	4
Vágóélek száma Z	4
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	41,275 mm
Menetmélység	103,19 mm
Szár négyszög □	24 mm
Teljes hossz L	200 mm

Menet / coll	20
Szabvány	DIN 376
Szár $\varnothing D_s$	32 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Magfurat \varnothing	40,08 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.5/8-20 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró