

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.5/8-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1.5/8-24
GTIN	4062406047245
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 24

Menet Ø: 41,275 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D_s: 32 mm

Szár négyszög □: 24 mm

Magfurat Ø: 40,35 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	40,35 mm
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	41,275 mm
Menetmélység	103,19 mm
Szár Ø D _s	32 mm
Szár négyszög □	24 mm
Menet / coll	24

Forgácshornyok száma	4
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	1,058 mm
Teljes hossz L	200 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1.5/8-24 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró