

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1/2-13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1/2-13
GTIN	4062406046125
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Forgácshornok száma	3
Szár négyszög □	9 mm
Menet Ø	12,7 mm
Magfurat Ø	10,73 mm
Menet / coll	13
Szár Ø D _s	11 mm
Menetmélység	31,75 mm
Menetemelkedés	1,954 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	110 mm
Menetfajta	UNC-LH

Menetméret	1/2-13 UNC LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró